

1,50



presse-étoupe aérateur, IP66, M32

Caractéristiques techniques

Mesure gradient

Dimensions	
Largeur de clé en mm	41 mm
Longueur de filetage	9 mm
Raccordement	
Plage de raccordement	13 - 21 mm
Matière	
Matière	Plastique, Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Sécurité	
Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 40 °C
Equipement	
Taille du filetage métrique	0 - 32
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sure en atmosphère explosive	Non