



VZ105N

**Cadre-porte, Volta, 5rangées, avec porte, RAL 9010**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé

**Dimensions**

Profondeur produit installé	36 mm
Hauteur produit installé	880 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	822 mm
Largeur de montage	290 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	métal
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Équipement**

Nombre rangées	5
----------------	---

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------