



**Porte, Volta, UPV/HWV, 4-rangées, tôle d'acier**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret Encastré, Cloison creuse

**Dimensions**

Hauteur	695,50 mm
Largeur	288 mm
Profondeur	36 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

**Équipement**

Nombre rangées	4
----------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

VZ124N