



VZ608N

porte, opaque VF/VS218

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|-------------------------------|----------|
| Position prévue pour la porte | à gauche |
| Mode de fixation | serrage |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 16.5 mm |
| Profondeur interne | 16.5 mm |
| Hauteur produit installé | 375 mm |
| Largeur produit installé | 388 mm |
| Hauteur d'encastrement | 375 mm |
| Largeur de montage | 388 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--|-------------|
| Type de fermeture de la porte | Loquet |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte butée |
| Battant de porte | unique |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | RAL 9010 |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | matière plastique |
| Aspect de la surface | brillant |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Equipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre rangées | 2 |
| Nombre de travée de large | 1 |

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Classe de protection | classe II |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -25...40 °C |