



**porte, transparente VF/VS312**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	16,50 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

**Équipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	3

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

VZ625N