



WDI070

IP  IP20

## Ecran tactile 7" Android

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Fonctions

Fonction tactile Oui

#### Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

Débit de données Ethernet 10/100 Mbit/s

#### Tension

Tension auxiliaire 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

#### Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

#### Ecran

Résolution écran graphique 800 x 480 px

Dimensions de l'écran TFT 7 "

Ecran non

#### Stockage

Mémoire (RAM) 512 MB

#### Matières

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

Matière verre

Famille de matériaux verre

#### Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal

#### Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Configuration

Modes de configuration supportés system

#### Equipement

champ de marquage Non

Intensité lumineuse	300 cd/m <sup>2</sup>
Processeur	1 GHz
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	10...90 %
<b>Identification</b>	
Composition	Element de commande
Gamme design principale	KNX