



WDW100

IP20

Boîtier à encastrer pour WDI10x, saillie

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Fonction tactile Non

Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P) 260 x 177 x 64 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Puissance dissipée avec câble 0 W

Ecran

Ecran non

Matières

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

Matière acier

Famille de matériaux métal

Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal

Equipement

champ de marquage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -20...60 °C

Humidité relative de l'air (sans condensation) 10...90 %

Identification

Composition autre

Gamme design principale KNX