WDW160

IP20

Boîtier à encastrer pour WDI16x, saillie

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré

Fonctions

Fonction tactile	Non

Connectivité

Liaison	câble RJ45 compris dans la fourniture

Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P)	378 x 233 x 64 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Puissance dissipée avec câble	0 W

Ecran

Ecran	non

Matières

Couleur RAL	RAL 7016 - Gris anthracite
Matière	acier
Famille de matériaux	métal

Installation, montage

Mode de montage	pour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal

Equipement

champ de marquage	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Protection	avec chapeau

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-20…60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	10…90 %

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Identification	
Gamme design principale	KNX

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification