


WHT73009Q



kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de température ambiante Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

Matière

Groupe de matériau	Plastique
Couleur	Marron
Code RAL	8014

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	0
--------------------------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Textes

Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Avec mode vacances, Avec fonction protection contre le gel
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Température de confort, standard, et de nuit, Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
Mode de montage	Pour montage isolé, Pour montage vertical, Pour montage mural
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

