

# WFSSU83PSB



- Modèle
  - Type de commutation  
2 pôles
- Commandes & indicateurs
  - Poussoirs  
No
- Protection
  - Fusible  
avec fusible fin en céramique F 13A
- Dimensions
  - Profondeur  
30.3 mm
  - Profondeur de montage  
25.3 mm
  - Largeur  
86 mm
- Matières
  - Matière  
acier inoxydable
- Installation, montage
  - Mode de montage  
pour montage encastré et en paroi creuse
- Câble
  - Câblage  
avec deux bornes de mise à la terre
- Éléments fournis
  - Composant  
avec 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm
- Équipement
  - Éclairage  
sans éclairage (non éclairable)

- Standards
  - Norme  
BS 1363-4
- Sécurité
  - Protection  
pour protéger les consommateurs placés en aval
- Conditions d'utilisation
  - Mécanisme  
Mécanisme noir