

# TJA665

## Configurateur easy



Modèle	
Catégorie / Ports	2 ports RJ45 pour raccordement LAN
Commandes & indicateurs	
Interrupteurs / Poussoirs manuels	Sélecteur pour fonctionnement en ligne;hors ligne
Touche / bouton	avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
Connectivité	
Débit de données Ethernet	max. 2 x 100;1000 Mbit/s
Connecteurs / Douilles	avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Tension	
Tension de service	24 V DC
Tension de service par bus	21/32 V DC
Gestion de l'éclairage LED	
LED	avec LED d'état verte et rouge pour état LAN, ordre de marche, état KNX et raccordement de passerelle

Connexion

Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration	
Modes de configuration supportés	easy
Éléments fournis	
Raccordement bus incl.	Yes
Composition du kit	Configurateur
Équipement	
Apte à la mise à jour	Yes
Visualisation	Non
Serveur web	Yes
Logiciel	
Logiciel	outil de configuration pour la mise en service d'installations KNX en mode easy
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	0/45 °C
Température de stockage/transport	-20/70 °C
Instructions	
Texte d'indication	<p>Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.</p> <p>Configuration requise : Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.</p>
Pictogrammes	
Symboles d`application	EASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS   QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Classes/types de protection	IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNX	KNX-IP-GATEWAY.EPS