

# WDW071

**Boîtier à encastrer pour WDI07x, montage affleurant**

## Architecture

Mode de fixation encastré

---

## Fonctions

Fonction tactile Non

---

Fonction avec mécanique « Push-to-open » pour un montage confortable

---

## Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

---

Connecteurs / Douilles avec câble adaptateur de type A USB ; mini-USB ; avec kit de raccordement RJ45 composé d'un connecteur et d'un câble patch

---

## Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P) 197.7/133.6/74 mm

---

## Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

---

Puissance dissipée avec câble 0 W

---

---

#### Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation) 10/90 %

---

#### Ecran

Ecran non

---

#### Matières

Famille de matériaux métal

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

Matière acier

---

#### Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse ; pour montage vertical ou horizontal

---

#### Éléments fournis

Composant Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho

---

#### Équipement

Type d'interface autre

champ de marquage Non

Éclairage Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité

silencieux Refroidissement par convecteur silencieux et durable, sans ventilateur

---

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection avec chapeau

---

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -20/60 °C

---

#### Pictogrammes

Classes/types de protection IP20\_\_PROTECTION-SYMBOL.EPS

---