

WDW161

Boîtier à encastrer pour WDI16x, montage affleurant

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Fonction tactile Non

Fonction avec mécanique « Push-to-open » pour un montage confortable

Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

Connecteurs / Douilles avec câble adaptateur de type A USB ; mini-USB ; avec kit de raccordement RJ45 composé d'un connecteur et d'un câble patch

Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P) 387/242/74 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Puissance dissipée avec câble 0 W

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation) 10/90 %

Ecran

Ecran non

Matières

Famille de matériaux métal

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

Matière acier

Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse ; pour montage vertical ou horizontal

Éléments fournis

Composant Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho

Équipement

Type d'interface autre

champ de marquage Non

Éclairage Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité

silencieux Refroidissement par convecteur silencieux et durable, sans ventilateur

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection avec chapeau

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -20/60 °C

Pictogrammes

Classes/types de protection IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
