

BA760040

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x40mm gris



- Architecture
 - Flexible
 - Non
- Modèle
 - Configuration des parois du profilé
 - Estampé
- Intensité du courant
 - Résistant au cheminement
 - Yes
- Dimensions
 - Diamètre extérieur (Ø)
 - 0 mm
 - Hauteur de goulotte
 - 60 mm
 - Longueur
 - 2000 mm
 - Largeur de goulotte
 - 40 mm
 - Largeur des découpes latérales
 - 6 mm
 - Largeur de languette
 - 6.5 mm
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
 - en vrac
- Matières
 - Couleur

- gris
- Matière
PVC
- Groupe de matériau
plastique
- Type de traitement de surface
non traitée
- Installation, montage
 - Mode de fixation
bottom punching
- Câble
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
91
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
66
 - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
47
 - Section intérieure / utile
1758 mm²
- Standards
 - Homologations
EN50085-2-3
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
 - Classement UL 94
V0
- Sécurité
 - Sans halogène
Non
 - Classement en réaction au feu
M1
- Température
 - Température ambiante
-5/60 °C