

# BA760080

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x80mm gris



- Architecture
  - Flexible  
Non
- Modèle
  - Configuration des parois du profilé  
Estampé
- Intensité du courant
  - Résistant au cheminement  
Yes
- Dimensions
  - Diamètre extérieur (Ø)  
0 mm
  - Hauteur de goulotte  
60 mm
  - Longueur  
2000 mm
  - Largeur de goulotte  
80 mm
  - Largeur des découpes latérales  
6 mm
  - Largeur de languette  
6.5 mm
- Porte, couvercle
  - Forme de couvercle  
en vrac
- Matières
  - Couleur

- gris
- Matière  
PVC
- Groupe de matériau  
plastique
- Type de traitement de surface  
non traitée
- Installation, montage
  - Mode de fixation  
bottom punching
- Câble
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
193
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
139
  - Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)  
99
  - Section intérieure / utile  
3658 mm<sup>2</sup>
- Standards
  - Homologations  
EN50085-2-3
  - Directive européenne RoHs  
conformité volontaire
  - Classement UL 94  
V0
- Sécurité
  - Sans halogène  
Non
  - Classement en réaction au feu  
M1
- Température
  - Température ambiante  
-5/60 °C