

# EH770

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve



- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée 50 Hz
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 48,5 mm
  - Hauteur produit installé 72 mm
  - Dimensions (LLxllxhh) 72 x 72 x 48,5
  - Largeur produit installé 72 mm
- Gestion des ampoules incandescentes
  - P max. avec lampes à incandescence 1000 W
- Connexion
  - Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm<sup>2</sup>
  - Section de raccordement en câble rigide 1 / 6mm<sup>2</sup>
  - Type de connexion cage à vis
  - Nombre de contacts 1

- Type de contact  
1 inverseur
- Configuration
  - Changement été / hiver  
manuel
  - Finesse de programmation  
60 mn
  - Type de programmeur  
analogique
  - Cycle de programmation  
1x7]
- Equipement
  - Nombre de voies  
1
  - Réserve de marche  
sans
- Utilisation
  - Cycle  
hebdomadaire
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP20
- Conditions d'utilisation
  - Précision de marche  
1
  - Température de stockage  
-20/60 °C