



Compteur d heures

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN
Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	90 mm
Largeur produit installé	35 mm
Puissance dissipée totale sous IN	1.5 W
Tension d'alimentation	230V +/- 15%
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Unité de lecture	1 h
Nombre de digits	6
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10 °C 45 °C
Température de stockage/transport	-20 °C 60 °C

Mots clés

compteur d'heure ;
compteur horaire ;
compteur totaliseur