

BRAP651301ELN

Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé



- Compatibilité
 - Format appareillages compatibles
Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Goupilles de jonction en référence séparée
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
65 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
130 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
19 / 37
- Porte, couvercle
 - Montage du couvercle
Intérieur
 - Largeur du couvercle
80 mm
 - Nombre de couvercles pouvant être montés
1
- Matières
 - Couleur
aluminium
 - Matière

- aluminium
- Groupe de matériau
aluminium
- Type de traitement de surface
anodisé
- Câble
 - Section intérieure / utile
7200 mm²
- Equipement
 - Éclisses incluses
Non
 - Nombre de compartiments
1/2
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Utilisation
 - Type produit cheminement de cable
Socle
- Standards
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Yes