

TXA210AN

Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 300W

Architecture

Nombre de sorties	1
Système bus	KNX
Mode de fixation	rail DIN

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Courant nominal	1.3 A

Tension

Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
-----------------------------------	-------------------

Puissance

Puissance éclairage incandescent	20 / 300 W
Puissance dissipée totale sous IN	2.3 W
Puissance du variateur	0 / 300 W

Matières

Couleur gris

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance éclairage lampes fluocompactes 60W

Gestion de l'éclairage LED

Puissance éclairage lampes LED 60 W

Connexion

Section de raccordement en câble souple 0,75 ; 2,5mm²

Section de raccordement en câble rigide 0,75 ; 2,5mm²

Type de Charge universel

Type de connexion cage sans vis

Equipement

Type de variateur universel

Interface 1-10 V Non

Radio bidirectionnelle Non

élément de puissance supplémentaire utilisable Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage -20/70 °C
