

SU215

Ronfleur modulaire 230V



- Architecture
 - Mode de fixation
rail DIN symétrique
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi U_e
230 V
 - Type de tension d'alimentation
AC
- Intensité du courant
 - Courant de fonctionnement
0.03 A
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
65 mm
 - Hauteur produit installé
80 mm
 - Largeur produit installé
18 mm
- Puissance
 - Puissance consommée
6.5 VA
 - Puissance dissipée totale sous IN
6.5 W
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
4mm²
 - Section de raccordement en câble rigide

- 6 mm²
- Equipement
 - Excitation par HLK
Non
 - Niveau sonores
78 dB
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-25/60 °C