

# VM633HK

6 Way 3+3 63A Switch 2\*63A 30mA Type A

:hager

- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions Non
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 102.5 mm
  - Hauteur produit installé 240 mm
  - Largeur produit installé 293 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e) Oui
  - Cadenassable Oui
- Installation, montage
  - Adapté à un usage extérieur Non
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse Non
  - Avec serrure Non
- Equipement

- Avec transformateur pour sonnerie  
Oui
- Extension possible  
Non
- Accessoriable  
Non
- Standards
  - Homologations  
BS EN 61439-3
  - Directive européenne WEEE  
concerné