



Capot de plombage contacteur modulaire 2M

Caractéristiques techniques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Courant assigné nominal	5 A
Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	9 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.4 W
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Nombre de contacts	2
Type de contact	1O+1F
Accessoriable	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Température de service	-10 °C 50 °C
Température de stockage/transport	-25 °C 80 °C

Mots clés

Contacteur ;
Contacteur chauffage
; Contacteur de
puissance ;
Contacteur éclairage ;
Commande
d'éclairage