


FWK3501100VERZ

Goulotte protection contre le feu I90 FWK30 50x110mm zingués



- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur intérieure
50 mm
 - Hauteur de goulotte
88 mm
 - Longueur
1500 mm
 - Largeur de goulotte
150 mm
 - Largeur intérieur
109 mm
 - Espacement horizontal des perforations
500 mm
 - Espacement vertical des perforations
50 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
21
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
prémonté
- Matières
 - Couleur
zingué

- Matériaux corps châssis
tôle d'acier
- Matière
acier ; plâtre
- Groupe de matériau
acier, gypse
- Type de traitement de surface
zingué
- Câble
 - Section intérieure / utile
5450 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Nombre de cloisons clipsables
0
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Utilisation
 - Type produit cheminement de cable
Socle et couvercle
- Standards
 - Organisme de contrôle
Dortmund
- Sécurité
 - Sans halogène
Yes
- Poids
 - Poids
18.1500