

# WXF602

## Voyant lumineux gallery bleu 2 modules

### Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

### Dimensions

Profondeur	41.2 mm
------------	---------

Largeur	45 mm
---------	-------

### Puissance

Puissance max. par point de chargement	1.6 W
--	-------

### Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

### Matières

Couleur	gris foncé
---------	------------

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Gestion de l'éclairage	
Type de Lampe	LED
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C