



### Relais de contrôle courant monophasé 230 V

#### Caractéristiques techniques

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	64 mm
Largeur produit installé	35 mm
Puissance dissipée totale sous IN	4 W
Tension d'alimentation	230 V
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Type de contact	1 inverseur
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-20 °C 55 °C
Température de stockage/transport	40 °C 70 °C
Mots clés	Relais ; Protection