



Thermostat électronique gallery

Caractéristiques techniques

Voyant lumineux	oui
Tension assignée d'emploi Ue	230 V 250 V
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Tension d'alimentation	230 V
Matière	polycarbonate (PC)
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Température de service	0 °C 50 °C
Température de stockage/transport	-20 °C 60 °C
Teplota	Mesure de température par sonde de température interne
Rétroaction thermique	sans recyclage thermique
Applications	Régulation HVAC
Série	gallery
Mots clés	gallery ; Thermostat