

WXP0122

Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 57mm titane



Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	9.3 mm
------------	--------

Hauteur	145 mm
---------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

Capacité

Nombre de postes	2
------------------	---

Matières

Décor	titane
-------	--------

Couleur	aspect aluminium
---------	------------------

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
-------------	----------------------------

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

Type de traitement de surface	laqué
-------------------------------	-------

Installation, montage

Sens de montage vertical

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10/35 °C

Température de stockage -10/50 °C
