



### Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

#### Caractéristiques techniques

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Oui
Avec pole de Neutre coupé	Non
Tension assignée d'emploi Ue	230 V 500 V
Tension assignée d'isolement	6000 V
Tension assignée d'emploi en continue	220 V 24 V
Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
I <sub>min</sub> =f(U=230V AC) du circuit de puissance	6 A
I <sub>min</sub> =f(U=230V DC) du circuit de puissance	0.2 A
Profondeur produit installé	104 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	72 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
Matière	matière plastique
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non
Section de raccordement en câble souple	2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2,5mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1
Accessoriable	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP65
Température de service	-25 °C 55 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25 °C 80 °C

#### Mots clés

Disjoncteur ;  
Accessoire ; Modulaire