



## Bouton poussoir gallery a tirage 2 modules

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	à tirage
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Courant assigné nominal	10 A
Profondeur	40.35 mm
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	EN 60669-1
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Température de service	-10 °C 35 °C
Température de stockage/transport	-10 °C 50 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme
Mots clés	gallery ; interrupteur ; commande