

LFS601500VERZ

Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé



- Architecture
 - Mode de fixation
bottom punched
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
60 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
150 mm
 - Espacement horizontal des perforations
250 mm
 - Espacement vertical des perforations
110 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
29
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
en vrac
- Matières
 - Couleur
zingué
 - Matière

- acier
- Groupe de matériau
 - acier
- Transparent
 - Oui
- Type de traitement de surface
 - zingué
- Câble
 - Section intérieure / utile
 - 7000 mm²
- Equipement
 - Éclisses incluses
 - Oui
 - Nombre de cloisons clipsables
 - 2
 - Nombre de compartiments
 - 1/3
 - Nombre d'agrafes par mètre
 - 2
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
 - Socle et couvercle
- Standards
 - Homologations
 - EN50085-2-1
 - Directive européenne RoHs
 - conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
 - Oui
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
 - Non