

# LFS600600VERZ

Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé



- Architecture
  - Mode de fixation  
bottom punched
- Connectivité
  - Accessoires d'alignement  
Eclisses en références séparées
- Dimensions
  - Hauteur de goulotte  
60 mm
  - Longueur  
2000 mm
  - Largeur de goulotte  
60 mm
  - Espacement horizontal des perforations  
250 mm
  - Espacement vertical des perforations  
40 mm
- Capacité
  - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)  
12
- Porte, couvercle
  - Forme de couvercle  
en vrac
- Matières
  - Couleur  
zingué
  - Matière

- acier
- Groupe de matériau
  - acier
  - Transparent
  - Oui
- Type de traitement de surface
  - zingué
- Câble
  - Section intérieure / utile
    - 2860 mm<sup>2</sup>
- Equipement
  - Éclisses incluses
    - Oui
  - Nombre de compartiments
    - 1
  - Nombre d'agrafes par mètre
    - 2
- Utilisation
  - Type produit cheminement de câble
    - Socle et couvercle
- Standards
  - Homologations
    - EN50085-2-1
  - Directive européenne RoHs
    - conformité volontaire
- Sécurité
  - Sans halogène
    - Oui
  - Résistant au rayonnement ultra-violet
    - Non