

# Fiche technique du produit

LFF4011007030

:hager



## GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, gris

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	60 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	17
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée
Section intérieure / utile	3250 mm <sup>2</sup>
Éclisses incluses	Non
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non