



Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, Marron

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	35 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée
Section intérieure / utile	440 mm ²
Éclisses incluses	Non
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non