

WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
tension nominale	250 V

Dimensions

Profondeur	34 mm
Largeur	45 mm

Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat

Type de traitement de surface	non traitée
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C