

# WXP1008

Plaque gallery plastique peint 8 modules entraxe 71mm anthracite



## Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

## Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 9.3 mm |
|------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 88 mm |
|---------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 235 mm |
|---------|--------|

## Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

## Matières

|       |            |
|-------|------------|
| Décor | anthracite |
|-------|------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Couleur | gris anthracite |
|---------|-----------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 7021 - Gris noir |
|-------------|----------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Aspect de la surface | mat |
|----------------------|-----|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Type de traitement de surface | laqué |
|-------------------------------|-------|

---

Installation, montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Sens de montage | horizontal |
|-----------------|------------|

---

Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

---

Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | -10/35 °C |
|------------------------|-----------|

---

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température de stockage | -10/50 °C |
|-------------------------|-----------|

---