

# WMSSU83FON/TD



- Architecture
  - Sortie de câble  
avec sortie de câble
- Modèle
  - Type de commutation  
2 pôles
- Commandes & indicateurs
  - Poussoirs  
No
- Protection
  - Fusible  
avec fusible fin en céramique F 13A
- Dimensions
  - Profondeur  
30.3 mm
  - Profondeur de montage  
25.3 mm
  - Largeur  
86 mm
- Matières
  - Couleur des lignes design  
blanc
  - Couleur des lignes design - couleurs spéciales  
blanc
  - Couleur indépendant des lignes design  
blanc
  - Matière  
Urée-formaldéhyde
- Installation, montage
  - Mode de montage  
pour montage encastré et en paroi creuse

- Câble
  - Câblage  
avec deux bornes de mise à la terre
- Éléments fournis
  - Composant  
avec 2 vis de fixation M3,5 x 30 mm
- Equipement
  - Éclairage  
avec LED de contrôle pour commutation
- Standards
  - Norme  
BS 1363-4
- Sécurité
  - Protection  
pour protéger les consommateurs placés en aval