



### Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

#### Caractéristiques techniques

Tension assignée d'emploi Ue	110 V 230 V
Tension circuit de commande en CA	110 V 230 V
Courant assigné nominal	1 A
Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	8.9 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Accessoirable	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Température de service	40 °C -5 °C
Température de stockage/transport	40 °C 80 °C