

# HXA021H

**Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)**

## Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

## Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

## Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

## Tension

Tension assignée d'emploi en continue	125 V
---------------------------------------	-------

## Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

## Installation, montage

Encastrément	Non
--------------	-----

Adapté au montage sur jeux de barre	Non
Connexion	
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	1 NO;NF
Configuration	
Verrouillage contre déclenchement	Non
Verrouillage contre enclenchement	Non
Equipement	
Commande motorisée optionnelle	Non
Accessoires	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP4X
Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3	
Altitude	2000 m