

WXF230

Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°



- Architecture
 - Type FTP
 - Mode de fixation encastré
- Dimensions
 - Profondeur 34.6 mm
 - Largeur 45 mm
- Capacité
 - Nombre de postes 1
- Matières
 - Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer
 - Aspect de la surface mat
- Connexion
 - Section de raccordement en câble rigide 0,5 - 0,65 mm²
 - Type de connecteur raccordement de blindage par clip
- Câble
 - Plage AWG AWG 26-22
- Standards

- Directive européenne WEEE concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02
 - Indice de protection IP IP20
 - Sans halogène Non
 - Protection avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage -10/50 °C