

HXC025H

Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)



- Architecture
 - Mode de fixation encastré
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN Non
- Commandes & indicateurs
 - Commande motorisée intégrée Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi Ue 125 V
- Tension
 - Tension assignée d'emploi en continue 30 V
- Puissance
 - Puissance dissipée totale sous IN 3 W
- Installation, montage
 - Encastrement Non
 - Adapté au montage sur jeux de barre Non
- Connexion
 - Type de connexion cage à vis
 - Type de contact

1 NO;NF

- Configuration
 - Verrouillage contre déclenchement
Non
 - Verrouillage contre enclenchement
Non
- Equipement
 - Commande motorisée optionnelle
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP4X
- Conditions d'utilisation
 - Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
3
 - Altitude
2000 m