



Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation
tension nominale	250 V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur	45 mm
Couleur	rouge foncé
Couleur RAL	RAL 3020 - Rouge signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Température de service	-10 °C 35 °C
Température de stockage/transport	-10 °C 50 °C
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery ; spécial goulotte ; prise de courant