



### Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure

#### Caractéristiques techniques

tension nominale	250 V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur	45 mm
Hauteur	42.5 mm
Largeur	135 mm
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Mots clés

gallery ; spécial  
goulotte ; prise de  
courant