



Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

Caractéristiques techniques

tension nominale	250 V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur	45 mm
Hauteur	43.5 mm
Largeur	67.5 mm
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Mots clés

gallery ; spécial
goulotte ; prise de
courant