

SL200804D4

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier



Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	merisier
---------	----------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	tampographié
-------------------------------	--------------

Configuration

Plage angulaire	83 / 135 °
-----------------	------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Utilisation

Type produit cheminement de cable Angle intérieur variable

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement -5 / 65 °C
