

# SL200803D1

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu



## Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

## Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

## Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

## Matières

Couleur	aluminium
---------	-----------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	laqué
-------------------------------	-------

## Configuration

Plage angulaire	83 / 135 °
-----------------	------------

---

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

---

Utilisation

Type produit cheminement de cable Angle extérieur variable

---

Standards

Homologations CE

---

Directive européenne RoHs conformité volontaire

---

Sécurité

Sans halogène Oui

---

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement -5 / 65 °C

---