

TH020A

Passerelle tél. 3 entrées + détection de coupure secteur, 3 sorties



Architecture

Nombre de sorties 3

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CA 195 / 253 V

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 3

Dimensions

Hauteur produit installé 91 mm

Longueur 64 mm

Largeur produit installé 87.5 mm

Puissance

Puissance consommée 5 VA

Puissance dissipée totale sous IN	3.5 W
Puissance dissipée par la commande	2 W
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,5 ; 4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2,5mm ²
Type de contact	à fermeture
Equipement	
Nombre d'entrées pour sonde de température	1
Ligne téléphonique	analogique (réseau RTC)
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30