

ATA123039010

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en blanc pure



Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
---------------------	-------

Longueur	26.5 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	32 mm
---------------------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Caractéristiques techniques ATA123039010

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Configuration

Plage angulaire	83 / 140 °
-----------------	------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Angle extérieur
-----------------------------------	-----------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Yes
---------------	-----
