



Interrupteur à déclenchement libre 2P 63A

Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur de coupe
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Type de tension de commande 1	AC
Courant assigné nominal	63 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	800 A
Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	44 mm
Puissance dissipée totale sous IN	7.14 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.65 W
Couple de serrage	2,7Nm
Section de raccordement en câble souple	IDL:6 à 25mm ² /Aux:0,5 à 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	IDL : 6 / 25mm ² - Aux : 1 / 10mm ²
Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	3
Accessoirable	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-25 °C 40 °C
Température de stockage/transport	-25 °C 70 °C
Mots clés	Interrupteur ; Modulaire