



Ampèremètre digital 0-400A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN
Classe de précision	1%
Tension assignée d'emploi Ue	207 V 230 V 253 V
Chute de tension	120 mV
Profondeur produit installé	54 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm
Puissance consommée	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Type d'appareil de mesure	ampèremètre
Echelle de mesure	400 A
Section de raccordement en câble souple	6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Nombre de digits	3
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10 °C 55 °C
Température de stockage/transport	40 °C 70 °C
Mots clés	ampèremètre ; ampèremètre digital