



## Minuterie bouton rotatif Cubyko saillie Gris IP55

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	
Nombre de touches	
Mode de fixation	vissé
Module	
Voyant lumineux	non
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Couleur	complet gris
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	matt
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de bornier	
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Série	cubyko
Composition	
Symbole WA	
Symbole WA	